BRADY

FLEXIBILITÄT IM AUSSENDIENST

DER M611

Kompakte Bauweise.
Großer Funktionsumfang.

Gestalten. Vorschau ansehen. Drucken. Auf Ihre bevorzugte Weise.

Flexibilität beim Gestalten und Drucken

Die richtigen Etiketten zum richtigen Zeitpunkt. Jederzeit. Überall.

Profitieren Sie von diesen zeitsparenden Funktionen:

- Druckgeschwindigkeit von bis zu 50,8 mm pro Sekunde
- Teilen Sie Etikettendateien an mehreren Standorten
- Speichern und importieren Sie Datendateien auf einem USB-Stick
- Druckbreite von 50,8 mm
- Kompakt und leicht
- Verbindung mit einem Computer über WLAN oder USB-Kabel oder Nutzung per Smartphone mit der App „Express-Etiketten“

MODERNISIEREN SIE ARBEITSABLÄUFE AUF VIELFÄLTIGE WEISE

ERSTELLEN SIE ETIKETTEN IM BÜRO ODER IM AUSSENDIENST. SPEICHERN SIE DIE ETIKETTEN ZUM EINFACHEN TEILEN.

TEILEN SIE ETIKETTEN ÜBER E-MAIL MIT DEM EINSATZORT, DRUCKEN SIE DIREKT ÜBER DEN DRUCKER-TOUCHSCREEN ODER PER SMARTPHONE.

VERBINDEN SIE BIS ZU 5 GERÄTE ÜBER BLUETOOTH, SPAREN SIE ZEIT UND AUFWAND BEI DER KENNZEICHNUNG DIREKT VOR ORT.

DER M611

Schnellerer Zugriff auf Dateien
AN JEDEM EINSATZORT

Erledigen Sie Ihre Arbeit richtig – an jedem Einsatzort

Optimieren Sie die Leistung mithilfe von Brady-Materialien

KLEINE ROLLEN

- Erledigen Sie Ihre Arbeit mit mehr als 50 hochwertigen Materialien und mehr als 800 Etikettenoptionen.

GROSSROLLEN

- Sparen Sie mehr mit Großrollen: mehr als 14 Materialien und mehr als 150 Etikettenoptionen.



KUNDENSPEZIFISCHE OPTIONEN

- Haben Sie besondere Anforderungen? Profitieren Sie von unbegrenzten kundenspezifischen Etikettenoptionen in mehr als 70 verschiedenen Materialien.

Nutzen Sie optimierte „Brady Authentic“-Materialien für eine hervorragende Kennzeichnung

„Brady Authentic“-Materialien wurden speziell für Brady-Drucker entwickelt. Sie erhalten damit eine höhere Leistung und mehr Zuverlässigkeit als beim Einsatz von anderen Materialien. Wir bieten Ihnen ein Komplettsortiment an, das zahlreiche Farben und Oberflächenausführungen umfasst und sich für die verschiedensten Anwendungsgebiete eignet. Nutzen Sie „Brady Authentic“ und Sie erhalten noch mehr Leistung mit Brady.

Speziell gefertigte Materialien für alle Ihre Anforderungen

Diese M611 Etikettenmaterialien sollten Sie kennen Alle erhältlichen Materialoptionen finden Sie unter bradyeurope.com/M611materials	Leitungen und Kabel	Daten-kommunikation	Raue Umgebungen	Bauteile, Komponenten und Geräte	Labore	Sicherheit und Gebäude
Wickeletiketten | Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten mit bester Klebkraft (B-417)	■	■	■			
Schrumpf-schläuche | PermaSleeve Schrumpfschläuche, für hohe Temperaturen geeignet (B-345)	■		■			
QuickFlag™ | Mehrzweck-Etiketten aus Polyester mit besonders starker Klebkraft (B-483)	■	■				
Metallisiert | Metallisierte Polyester-Etiketten (B-435)				■		■
Wasserlöslich | Wasserlösliche Papieretiketten (B-403)					■	
Labore | StainerBondz Polyester-Etiketten mit matter Oberfläche für Mikroskop-Objektträger (B-481)				■	■	
FreezerBondz Kryo-Etiketten | FreezerBondz Polyester-Kryo-Etiketten (B-490)			■		■	
Anhänger | Reißfeste Mehrzweck-Anhänger (B-109)	■	■				■

= Spezielles Brady-Material

Erfahren Sie mehr unter bradyeurope.com/M611 oder scannen Sie den QR-Code, um das Informationsvideo anzusehen.

M611 Druckerspezifikationen

Eigenschaften	
Drucktechnologie	Thermotransfer
Druckauflösung (dpi)	300
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek)	50,80
Farbdruck	Einfarbig
Endlos vs. Vorgestanzte Etiketten	Endlos & Vorgestanzt
Max. Etikettenbreite (mm)	50,80
Max. Drucklänge (mm)	1016,00
Empfohlene Druckmenge / Tag	750
Anschlussoptionen	Bluetooth® 5 Low Energy (Klasse II) USB USB 2.0 Wi-Fi
Software-Kompatibilität	Brady Workstation Express Labels Mobile App Windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software
Unterstützte Smartphones und Tablets	Android-Geräte mit Android OS 6+ iPhone 5s oder neuer mit iOS 10+
Barcode-Typ	Code 128A Code 128B Code 128C Code 39 GS1 DataBar HIBC Interleaved 2 von 5 UPC-A UPC-E
Integrierte Symbole	Gemäß Software
Gerätedaten	
Breite x Höhe x Tiefe (mm)	113,28 x 115,66 x 278,75
Gewicht (kg)	1,6
Bildschirmanzeigen	Akkustand Erkennung von Farbband und Etiketten-Teilenummer Verbleibende Materialmenge Bluetooth-Status Fehlermeldung WLAN
Schneidevorrichtung	Auto-Cutter Mit Etikettenaufbewahrung
Gewährleistung	2 Jahre
Falltest	Fallbeständig aus einer Höhe von 1,8 Meter Stoßfest gemäß Militärstandard (MIL-STD-810G)

M611 Etikettendrucker-Set

Artikelnr.	Beschreibung
317844	M611 Etikettendrucker - EU
322920	M611 Etikettendrucker - EU + Brady Workstation-Suite
317836	M611 Etikettendrucker - UK
322921	M611 Etikettendrucker - UK + Brady Workstation-Suite
317843	M611 Etikettendrucker - US
322922	M611 Etikettendrucker - US + Brady Workstation-Suite

Dieser Drucker wird in einem Pappkarton mit folgendem Inhalt geliefert: USB-Kabel, Kurzanleitung, Netzkabel, Produkt-USB-Stick (mit Produktinformationen und Windows-Treiber), Brady Workstation-Suite für die Etikettengestaltung, eine Rolle M6-11-427 und ein Farbband M61-R4310.

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
175603	Hartschalenkoffer für M611 Etikettendrucker
175604	Magnet für M611 Etikettendrucker
175605	Umhängetasche für M611 Drucker

 © 2024 Brady Worldwide, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Erfahren Sie mehr unter bradyeurope.com/M611 oder scannen Sie den QR-Code, um das Informationsvideo anzusehen.