




BBP12-LABELPRINTER

Printklaar in 1-2-3



Er zijn wel twaalf goede redenen om te kiezen voor de nieuwe, compacte BBP12-labelprinter:

- 1** Compact formaat, past op elk bureau
- 2** Standaard ethernet aansluiting, waardoor u in een netwerk kunt werken
- 3** Mogelijkheid om elk universeel toetsenbord via USB 2.0 aan te sluiten voor gebruik in standalone-modus
- 4** Gebruiksvriendelijk lcd-kleurenscherm en intuïtieve software-interface, geen uitgebreide opleiding vereist
- 5** Eenvoudig kalibratiemenu: printklaar in 1-2-3
- 6** Geschikt voor het bedrukken van een ruim gamma identificatielabels van 6 tot 112 mm breed
- 7** Standaard printkwaliteit van 300 dpi maakt accurate positionering van afbeeldingen en barcodes op kleine labels mogelijk
- 8** Dankzij zijn krachtige 32-bits processor en uitgebreid geheugen kan hij tot 100 mm/sec printen
- 9** De printer ondersteunt de programmeertalen Zebra® en Eltron®, welke gelden als industriestandaard
- 10** Print datum en tijdstip op uw labels met de "Real time klok-functie"
- 11** Beste prijs-kwaliteitverhouding op de markt voor het printen van kleine aantallen
- 12** Inclusief gratis afwikkelaar voor het bedrukken van grotere labelrollen

Printer



Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
322905	BBP12-EU-U-BWS	BBP12 labelprinter 300 dpi - EU met afwikkelaar en Brady Workstation Suite**
195566	BBP12-EU-UNWINDER	BBP12-labelprinter - 300 dpi - EU - met externe materiaalhouder*
322908	BBP12-EU-U-C-BWS	BBP12 labelprinter 300 dpi - EU met snijmes, afwikkelaar en Brady Workstation Suite**
322906	BBP12-UK-U-BWS	BBP12 labelprinter 300 dpi - UK met afwikkelaar en Brady Workstation Suite**
195567	BBP12-UK-UNWINDER	BBP12-labelprinter - 300 dpi - UK - met externe materiaalhouder*
322909	BBP12-UK-U-C-BWS	BBP12 labelprinter 300 dpi - UK met snijmes, afwikkelaar en Brady Workstation Suite**
322907	BBP12-US-U-BWS	BBP12 labelprinter 300 dpi - US met afwikkelaar en Brady Workstation Suite**
195568	BBP12-US-UNWINDER	BBP12-labelprinter - 300 dpi - US - met externe materiaalhouder*
322910	BBP12-US-U-C-BWS	BBP12 labelprinter 300 dpi - US met snijmes, afwikkelaar en Brady Workstation Suite**
195966	BBP12-EU-U-CUTTER	BBP12-labelprinter EU, 300 dpi, met snijmes en afwikkelaar*
195967	BBP12-UK-U-CUTTER	BBP12-labelprinter UK, 300 dpi, met snijmes en afwikkelaar*
195968	BBP12-US-U-CUTTER	BBP12-labelprinter US, 300 dpi, met snijmes en afwikkelaar*



* **BRADY WORKSTATION BASISONTWERP:** Wordt geleverd met de gratis Brady Workstation Basisontwerp Suite die de belangrijkste apps en functies bevat voor het maken van labels.



** **BRADY WORKSTATION GEAVANCEERDE SUITE:** Productidentificatie en draadmarkering, Veiligheids- en bedrijfsidentificatie of Laboratoriumidentificatie. Hiermee kunt u eenvoudig een uitgebreid assortiment labels en pictogrammen maken.

Printer kits

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
198588	BBP12-DATA Kit-EU	BBP12 labelprinter 300 dpi - datacomkit - EU + BWS Suite
198589	BBP12-DATA Kit-UK	BBP12 labelprinter 300 dpi - datacomkit - UK + BWS Suite
198590	BBP12-DATA Kit-US	BBP12 labelprinter 300 dpi - datacomkit - US + BWS Suite
198591	BBP12-ELEC Kit-EU	BBP12 Labelprinter 300 dpi - elektrische kit - EU + BWS Suite
198592	BBP12-ELEC Kit-UK	BBP12 Labelprinter 300 dpi - elektrische kit - UK + BWS Suite
198593	BBP12-ELEC Kit-US	BBP12 Labelprinter 300 dpi - elektrische kit - US + BWS Suite
198596	BBP12-LAB Kit-EU	BBP12 labelprinter 300 dpi - laboratoriumkit - EU + BWS Suite
198597	BBP12-LAB Kit-UK	BBP12 labelprinter 300 dpi - laboratoriumkit - UK + BWS Suite
198598	BBP12-LAB Kit-US	BBP12 labelprinter 300 dpi - laboratoriumkit - US + BWS Suite

Datacomkits: De BBP12 Labelprinter wordt in een kartonnen doos geleverd, inclusief een afwikkelaar, USB-kabel, stroomkabel, product-cd, snelstartgids, de Brady Workstation Suite, BPT-611-499, THT-75-427-3, BPT-5-8423-2.5, R-4900 65 mm x 70 m /O, R-7950 65 mm x 70 m /O, R6000HF 110 mm x 70 m /O

Elektrische kits: De BBP12 Labelprinter wordt in een kartonnen doos geleverd, inclusief een afwikkelaar, USB-kabel, stroomkabel, product-cd, snelstartgids, de Brady Workstation Suite, THT-136-499-3, BPT-511-427, PS-187-2-WT-S, R4900 65 mm x 70 m /O, R-7950 110 mm x 70 m /O, R-6600 102 mm x 74 m /O

Laboratoriumkits: De BBP12 Labelprinter wordt in een kartonnen doos geleverd, inclusief een afwikkelaar, USB-kabel, stroomkabel, product-cd, snelstartgids, de Brady Workstation Suite, THT-131-461-3, THT-156-492-3, THT-163-499-3, R7950 35 mm x 70 m /O, R6400 65 mm x 70 m /O, R4900 65 mm x 70 m /O

Toebehoren



Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
361064	BBP12/BBP11-PLnPR	BBP11-VP – Peel & Present

Specificaties

Printer	
Gewicht	2,5 kg
Afmetingen	Diepte: 258 mm Hoogte: 173 mm Breedte: 202 mm
Max. printbreedte	105,60 mm
Werking van de printer	Standalone met extern keyboard & perifeer
Resolutie	300 dpi

Beeldscherm	
Soort scherm	4-kleuren lcd-scherm

Ondersteunde materialen	
Materialen	Nylonweefsel, papier, polyester, polyethyleen, polyimide, polyolefin (krimpousen), polypropyleen, thermoplastisch polyether-polyurethaan, vinyl, vinylweefsel, vinyl voor buitengebruik, zelflaminerend Vinyl

Barcodes	
Type barcode	2D en 1D (Lineair)

Software & aansluitmogelijkheden	
Aansluitmogelijkheden	Serieel, USB 2.0, Ethernet
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation, LabelMark, CodeSoft, Windows® gebaseerde driver voor software van derden

Conformiteit	
Goedkeuringen/conformiteit	UL; cUL; CE; RoHS; EAC

