


# IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES BBP12

## Prête à imprimer en un rien de temps



### Il existe une douzaine de bonnes raisons de choisir la nouvelle imprimante de bureau compacte d'entrée de gamme BBP12 :

- 1** Taille compacte, adaptée à tous les bureaux
- 2** Connectivité Ethernet de série, vous permettant de travailler en réseau
- 3** Connexion d'un clavier via USB 2.0 pour un fonctionnement en mode autonome
- 4** Ecran couleur LCD et interface logicielle intuitive faciles à utiliser, aucune formation approfondie requise
- 5** Menu de calibrage simple avec impression aisée
- 6** Impression d'une vaste gamme d'étiquettes d'identification d'une largeur allant de 6 à 112 mm
- 7** Qualité d'impression standard de 300 dpi, permettant le positionnement précis des images et des codes à barres sur de petites étiquettes
- 8** Impression jusqu'à 100 mm/s grâce à son puissant processeur de 32 bits et sa mémoire étendue
- 9** Prise en charge des langages de programmation Zebra® et Eltron®
- 10** Impression de l'heure et de la date sur vos étiquettes avec la fonction d'horloge en temps réel
- 11** Meilleur rapport qualité/prix du marché pour l'impression de faibles volumes
- 12** Livraison avec un dérouleur externe gratuit pour imprimer de plus grands rouleaux d'étiquettes

## Imprimantes



Numéro d'article	Référence	Description
195566	BBP12-EU-UNWINDER	Imprimante BBP12 300 dpi - EU avec dérouleur*
322908	BBP12-EU-U-C-BWS	Imprimante BBP12 300 dpi - EU avec massicot, dérouleur et suite Brady Workstation**
195966	BBP12-EU-U-CUTTER	Imprimante BBP12 300 dpi - EU avec massicot et dérouleur*
195567	BBP12-UK-UNWINDER	Imprimante BBP12 300 dpi - UK avec dérouleur*
322906	BBP12-UK-U-BWS	Imprimante BBP12 300 dpi - UK avec dérouleur et suite Brady Workstation**
322909	BBP12-UK-U-C-BWS	Imprimante BBP12 300 dpi - UK avec massicot, dérouleur et suite Brady Workstation**
195967	BBP12-UK-U-CUTTER	Imprimante BBP12 300 dpi - UK avec massicot et dérouleur*
195568	BBP12-US-UNWINDER	Imprimante BBP12 300 dpi - US avec dérouleur*
322907	BBP12-US-U-BWS	Imprimante BBP12 300 dpi - US avec dérouleur et suite Brady Workstation**
322910	BBP12-US-U-C-BWS	Imprimante BBP12 300 dpi - US avec massicot, dérouleur et suite Brady Workstation**
195968	BBP12-US-U-CUTTER	Imprimante BBP12 300 dpi - US avec massicot et dérouleur*
322905	BBP12-EU-U-BWS	Imprimante BBP12 300 dpi - Version EU avec dérouleur et suite Brady Workstation**



**SUITE CONCEPTION DE BASE DE BRADY WORKSTATION**

\* **SUITE CONCEPTION DE BASE DE BRADY WORKSTATION:** Livrée avec la Conception de base de Brady Workstation (gratuite) qui inclut des applications et des fonctionnalités fondamentales permettant la création d'étiquettes



**SUITE AVANCÉE DE BRADY WORKSTATION**

\*\* **SUITE AVANCÉE DE BRADY WORKSTATION:** Identification de produits et fils, Identification de sécurité et d'installations ou Identification en laboratoire, facilitant la création d'un large éventail d'étiquettes et de panneaux.

## Kits d'imprimante

Numéro d'article	Référence	Description
198588	BBP12-DATA Kit-EU	Imprimante BBP12 300 dpi - Kit Datacom - EU + suite BWS
198589	BBP12-DATA Kit-UK	Imprimante BBP12 300 dpi - Kit Datacom - UK + suite BWS
198590	BBP12-DATA Kit-US	Imprimante BBP12 300 dpi - Kit Datacom - US + suite BWS
198591	BBP12-ELEC Kit-EU	Imprimante BBP12 300 dpi - Kit Electricité - EU + suite BWS
198592	BBP12-ELEC Kit-UK	Imprimante BBP12 300 dpi - Kit Electricité - UK + suite BWS
198593	BBP12-ELEC Kit-US	Imprimante BBP12 300 dpi - Kit Electricité - US + suite BWS
198596	BBP12-LAB Kit-EU	Imprimante BBP12 300 dpi - Kit Laboratoire - EU + suite BWS
198597	BBP12-LAB Kit-UK	Imprimante BBP12 300 dpi - Kit Laboratoire - UK + suite BWS
198598	BBP12-LAB Kit-US	Imprimante BBP12 300 dpi - Kit Laboratoire - US + suite BWS

**Kits Datacom:** Cette imprimante est fournie dans une boîte en carton. Elle est livrée avec un dérouleur, un câble USB, un câble d'alimentation, le CD du produit, un guide de démarrage rapide, Suite de Brady Workstation, et les consommables BPT-611-499, THT-75-427-3, BPT-5-8423-2.5, R-4900 65MMX70M /O, R-7950 65MMX70M /O et R6000HF 110MMX70M /O.

**Kits Electricité:** Cette imprimante est fournie dans une boîte en carton. Elle est livrée avec un dérouleur, un câble USB, un câble d'alimentation, le CD du produit, un guide de démarrage rapide, Suite de Brady Workstation, et les consommables THT-136-499-3, BPT-511-427, PS-187-2-WT-S, R4900 65mmx70m /O, R-7950 110MMX70M /O, R-6600 102MM X 74M/O.

**Kits Laboratoire:** Cette imprimante est fournie dans une boîte en carton. Elle est livrée avec un dérouleur, un câble USB, un câble d'alimentation, le CD du produit, un guide de démarrage rapide, Suite de Brady Workstation, et les consommables THT-131-461-3, THT-156-492-3, THT-163-499-3, R7950 35 mm x 70 m /O, R6400 65 mm x 70 m /O, R4900 65 mm x 70 m /O.

## Accessoire



Numéro d'article	Référence	Description
361064	BBP12/BBP11-PLnPR	Cellule de prédécoulement

## Spécifications

Imprimante	
Poids	2,50 kg
Dimensions	Profondeur : 258 mm Hauteur : 173 mm Largeur : 202 mm
Largeur d'impression max.	105,60 mm
Type d'utilisation	Autonome avec un clavier connecté & périphérique
Résolution	300 dpi

Ecran	
Type d'écran	Ecran couleur LCD

Matériaux supportés	
Matériaux	Tissu nylon, Papier, Polyester, Poly-éthylène, Polyimide, Polyoléfine, Polypropylène, Polyuréthane thermoplastique, Vinyle, Tissus vinyle, Vinyle d'extérieur, Vinyle auto-protégé

Codes-barres	
Type de codes-barres	2D et 1D (linéaire)

Compatibilité logiciel & connectivité	
Connectivité	En série, USB 2.0, Ethernet
Compatibilité logiciel	Brady Workstation, LabelMark, CodeSoft, pilote Windows pour une utilisation logicielle tierce

Conformité	
Approbations/Conformité	UL; cUL; CE; RoHS; EAC

