



IMPRESSORA DE ETIQUETAS BBP12

Pronta para imprimir em **3 passos**

1 Insira o meio



2 Efetue a calibração no ecrã LCD a cores

Auto Calibration	>
Manual Setup	>
Threshold Detect	Auto
Maximum Length	254 mm
Back	Select

3 Imprima



Existem doze boas razões para escolher a compacta impressora de etiquetas BBP12 de secretária de início de gama:

- 1** Compacta, cabe em qualquer secretária
- 2** Conectividade Ethernet padrão que lhe permite trabalhar numa rede
- 3** Ligue um teclado universal através de USB 2.0 para trabalhar no modo autónomo
- 4** Ecrã LCD a cores e interface de software intuitiva fáceis de utilizar, pelo que não é necessária formação extensiva
- 5** Menu de calibração simples com impressão fácil em 3 passos
- 6** Imprime várias etiquetas de identificação de 6 mm a 112 mm de largura
- 7** Qualidade de impressão padrão de 300 dpi que permite um posicionamento exato da imagem e do código de barras em etiquetas pequenas
- 8** Graças ao seu processador potente de 32 bits e à sua ampla memória, pode imprimir até 100 mm/s
- 9** A impressora suporta as linguagens de programação padrão da indústria Zebra® e Eltron®
- 10** Imprima a hora e a data nas suas etiquetas com a funcionalidade «Relógio em tempo real»
- 11** A melhor relação preço/qualidade do mercado para baixo volume de impressões
- 12** Inclui um acessório dispensador de etiquetas gratuito para imprimir em rolos de etiquetas maiores

Impressora



N.º do artigo	Ref. da encomenda	Descrição
322908	BBP12-EU-U-C-BWS	Impressora de etiquetas BBP12 300 dpi - EU com cortador, dispensador de etiquetas e pacote Brady Workstation**
195966	BBP12-EU-U-CUTTER	Impressora de etiquetas BBP12 300 dpi - EU com cortador e dispensador de etiquetas*
195566	BBP12-EU-UNWINDER	Impressora de etiquetas BBP12 300 dpi - EU com dispensador de etiquetas*
322905	BBP12-EU-U-BWS	Impressora de etiquetas BBP12 300 dpi - EU com dispensador de etiquetas e pacote Brady Workstation**
322909	BBP12-UK-U-C-BWS	Impressora de etiquetas BBP12 300 dpi - UK com cortador, dispensador de etiquetas e pacote Brady Workstation**
195967	BBP12-UK-U-CUTTER	Impressora de etiquetas BBP12 300 dpi - UK com cortador e dispensador de etiquetas*
195567	BBP12-UK-UNWINDER	Impressora de etiquetas BBP12 300 dpi - UK com dispensador de etiquetas*
322906	BBP12-UK-U-BWS	Impressora de etiquetas BBP12 300 dpi - UK com dispensador de etiquetas e pacote Brady Workstation**
322910	BBP12-US-U-C-BWS	Impressora de etiquetas BBP12 300 dpi - US com cortador, dispensador de etiquetas e pacote Brady Workstation**
195968	BBP12-US-U-CUTTER	Impressora de etiquetas BBP12 300 dpi - US com cortador e dispensador de etiquetas*
195568	BBP12-US-UNWINDER	Impressora de etiquetas BBP12 300 dpi - US com dispensador de etiquetas*
322907	BBP12-US-U-BWS	Impressora de etiquetas BBP12 300 dpi - US com dispensador de etiquetas e pacote Brady Workstation**



DESENHO BÁSICO DA BRADY WORKSTATION

*** DESENHO BÁSICO DA BRADY WORKSTATION:**

Enviada com o pacote de Desenho básico da Brady Workstation gratuito que inclui aplicações e funcionalidades essenciais para criar etiquetas.



PACOTE AVANÇADO DA BRADY WORKSTATION

**** PACOTE AVANÇADO DA BRADY WORKSTATION:**

Identificação de produtos e fios, Identificação de segurança e de instalações ou Identificação de laboratórios, permitindo a criação fácil de várias etiquetas e sinais.

Kits de impressora

N.º do artigo	Ref. da encomenda	Descrição
198588	BBP12-DATA Kit-EU	Impressora de etiquetas BBP12 300 dpi - Kit Datacom - EU + pacote Brady Workstation
198589	BBP12-DATA Kit-UK	Impressora de etiquetas BBP12 300 dpi - Kit Datacom - UK + pacote Brady Workstation
198590	BBP12-DATA Kit-US	Impressora de etiquetas BBP12 300 dpi - Kit Datacom - US + pacote Brady Workstation
198591	BBP12-ELEC Kit-EU	Impressora de etiquetas BBP12 300 dpi - Kit elétrico - EU + pacote Brady Workstation
198592	BBP12-ELEC Kit-UK	Impressora de etiquetas BBP12 300 dpi - Kit elétrico - UK + pacote Brady Workstation
198593	BBP12-ELEC Kit-US	Impressora de etiquetas BBP12 300 dpi - Kit elétrico - US + pacote Brady Workstation
198596	BBP12-LAB Kit-EU	Impressora de etiquetas BBP12 300 dpi - Kit de laboratório - EU + pacote Brady Workstation
198597	BBP12-LAB Kit-UK	Impressora de etiquetas BBP12 300 dpi - Kit de laboratório - UK + pacote Brady Workstation
198598	BBP12-LAB Kit-US	Impressora de etiquetas BBP12 300 dpi - Kit de laboratório - US + pacote Brady Workstation

Kits Datacom: esta impressora de etiquetas BBP12 é fornecida numa caixa de cartão. É expedida com um dispensador de etiquetas, um cabo USB, um cabo de alimentação, um CD de produto, um Guia de início rápido, um pacote Brady Workstation, BPT-611-499, THT-75-427-3, BPT-5-8423-2.5, R-4900 65 mm x 70 m/O, R-7950 65 mm x 70 m/O, R6000HF 110 mm x 70 m/O

Kits elétricos: esta impressora de etiquetas BBP12 é fornecida numa caixa de cartão. É expedida com um dispensador de etiquetas, um cabo USB, um cabo de alimentação, um CD de produto, um Guia de início rápido, um pacote Brady Workstation, RHT-136-499-3, BPT-511-427, PS-187-2-WT-S, R4900 65 mm x 70 m/O, R-7950 110 mm x 70 m/O, R-6600 102 mm x 74 m/O

Kits de laboratório: esta impressora de etiquetas BBP12 é fornecida numa caixa de cartão. É expedida com um dispensador de etiquetas, um cabo USB, um cabo de alimentação, um CD de produto, um Guia de início rápido, um pacote Brady Workstation, THT-131-461-3, THT-156-492-3, THT-163-499-3, R7950 35 mm x 70 m/O, R6400 65 mm x 70 m/O, R4900 65 mm x 70 m/O

Acessório



N.º do artigo	Ref. da encomenda	Descrição
361064	BBP12/BBP11-PLnPR	Descole e apresente

Especificações

Impressora	
Peso	2,50 kg
Dimensões	Tamanho - Profundidade: 258 mm Tamanho - Altura: 173 mm Tamanho - Largura: 202 mm
Largura de impressão máx.	105,60 mm
Modo de funcionamento	Autónomo com teclado externo e periférico
Resolução de impressão	300 dpi

Ecrã	
Tipo de ecrã	Ecrã LCD a cores

Materiais suportados	
Materiais	Tecido de nylon, papel, poliéster, polietileno, poliamida, poliolefina (mangas), polipropileno, poliéster-poliuretano termoplástico, vinil, tecido de vinil, vinil para o exterior, vinil autolaminado

Códigos de barras	
Tipo de código de barras	2D e 1D (linear)

Software e conectividade	
Conectividade	De série, USB 2.0, Ethernet
Compatibilidade do software	Brady Workstation, LabelMark, CodeSoft, controlador Windows® para utilização do software de terceiros

Conformidade	
Aprovação/conformidade	UL; cUL; CE; RoHS; EAC

