



FLEXIBILITEIT TER PLAATSE

DE M6T

Compacte vorm.
Enorme mogelijkheden.

Ontwerp. Bekijk. Print. Zoals u wilt.



Flexibel ontwerpen en printen

De juiste labels, precies wanneer u ze nodig heeft. Altijd. Overal.

Doe meer met deze tijdbesparende functies:

- ▶ Printsnelheid van 50,8 mm/sec
- ▶ Deel labelbestanden op meerdere locaties
- ▶ Sla gegevensbestanden op en importeer ze vanaf een USB-stick
- ▶ Printbreedte van 50,8 mm
- ▶ Compact en licht
- ▶ Maak verbinding met een computer via wifi of een USB-kabel of gebruik uw smartphone en de "Expreslabels"-app



MODERNISEER WORKFLOWS OP MEERDERE MANIEREN



MAAK LABELS OP KANTOOR OF OP LOCATIE. BEWAAR ZE OM GEMAKKELIJK TE DELEN



DEEL TER PLAATSE VIA E-MAIL, PRINT DIRECT VANAF HET TOUCHSCREEN VAN DE PRINTER OF SMARTPHONE



VERBIND TOT 5 APPARATEN VIA BLUETOOTH, BESPAAR TIJD EN MOEITE BIJ HET LABELLEN

DE M611



Krijg sneller toegang tot bestanden
WAAR U OOK WERKT

Pure perfectie op elke werkplek

Optimaliseer uw prestaties met Brady-materialen



KLEINE ROLLEN

- Krijg de klus geklaard met meer dan 50 kwalitatieve materialen en meer dan 800 labelopties.



BULKROLLEN

- Bespaar meer – koop in bulk: meer dan 14 materialen en meer dan 150 labelopties.



GEPERSONALISEERDE OPTIES

- Specifieke noden? Geniet van onbeperkte personalisatie in 70+ verschillende labelmaterialen.



Geniet van een premium labelingervaring met geoptimaliseerde Brady Authentic-materialen

Authentic-materialen werken naadloos met Brady-printers voor geavanceerde prestaties en betrouwbaarheid die u niet krijgt met materialen van anderen. Wij ondersteunen u met het meest uitgebreide assortiment kleuren, afwerkingen en gerichte toepassingen in de sector. Werk authentiek. Werk beter met Brady.

Doelgerichte materialen voor al uw toepassingen

Enkele M611-labelmaterialen die u moet kennen

Voor alle beschikbare materiaalsopties, ga naar bradyeurope.com/M611materials



Draad en kabel




ICT-netwerken



Veeleisende omgevingen



Componenten en apparatuur



Laboratoria



Veiligheid en gebouwen

		Draad en kabel	ICT-netwerken	Veeleisende omgevingen	Componenten en apparatuur	Laboratoria	Veiligheid en gebouwen
Wikkellabels	Zelflaminerende vinyl wikkellabels met sterke kleefstof (B-417)						
Hittekrimpend	PermaSleeve hoge-temperatuurbestendige, hittekrimpende labels (B-345)						
QuickFlag™	Multifunctionele polyesterlabels met extra sterke kleefstof (B-483)						
Gemetalliseerd	Gemetalliseerde polyesterlabels (B-435)						
Oplosbaar	Wateroplosbare papieren labels (B-403)						
Laboratoria	StainerBondz matte polyesterlabels voor microscoopobjectglaasjes (B-481)						
FreezerBondz cryogeen	FreezerBondz cryogene polyesterlabels (B-490)						
Tags	Multifunctionele scheurbestendige tags (B-109)						

= Uniek Brady-materiaal

► Meer informatie op bradyeurope.com/M611 of scan om de overzichtsvideo te bekijken



Specificaties van de M611-printer

Specificaties	
Printtechnologie	Thermische Transfert
Printresolutie (dpi)	300
Printsnelheid (mm/sec)	50,80
Kleurencapaciteit	Eenkleurig
Continue vs. gestante labels	Continue & gestante
Max. labelbreedte (mm)	50,80
Max. printlengte (mm)	1016,00
Aanbevolen gebruik/labels per dag	750
Aansluitmogelijkheden	Bluetooth® 5 lage energie (klasse II) USB USB 2.0 Wi-Fi
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation Mobiele app Expresslabels Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen
Ondersteunde smartphones en tablets	Android-toestellen met Android OS 6+ iPhone 5S of nieuwer met iOS 10+
Barcodes	Code 128A Code 128B Code 128C Code 39 GS1 DataBar HIBC Interleaved 2 van 5 UPC-A UPC-E
Ingebouwde symbolen	Afhankelijk van software
Fysieke eigenschappen	
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	113,28 x 115,66 x 278,75
Gewicht (kg)	1,6
Indicatoren op het scherm	Levensduur van batterij Herkenning van printlint- en labelartikelnummer Resterend materiaal Bluetooth-status Foutmelding wifi
Snijmes	Automatisch snijmes Met ingebouwde functie waardoor het label niet uit de printer valt
Garantie	2 jaar
Valtest	Bestand tegen een val van 1,8 meter Schokbestendigheid op militair niveau (MIL-STD-810G)

M611 labelprinterkit

	Omschrijving
317844	M611 labelprinter - EU
322920	M611 labelprinter - EU + Brady Workstation Suite
317836	M611 labelprinter - UK
322921	M611 labelprinter - UK + Brady Workstation Suite
317843	M611 labelprinter - US
322922	M611 labelprinter - US + Brady Workstation Suite

De printer wordt geleverd in een kartonnen doos en bevat een USB-kabel, snelstartgids, netstroomkabel, product-USB (met productinformatie en Windows-stuurprogramma), Brady Workstation Suite voor labelontwerp, een rol M6-11-427 en printlint M61-R4310.



Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
175603	Verharde draagkoffer voor M611 labelprinter
175604	Magneet voor M611 labelprinter
175605	Schoudertas voor M611-printer

