

Etuves universelles

Pour les applications basiques de séchage et de chauffage



- Idéal pour le séchage et chauffage de routine
- Température maximale 250°C
- Sécurité de surchauffe
- Clapet de sortie d'air à commande manuel pour une circulation d'air réglable
- Contrôleur digital
- Intérieur acier inoxydable
- Garantie de 2 ans sur les pièces et la main-d'oeuvre
- Marquage CE
- Fournie avec 2 étagères grillagées en standard
- Étagères supplémentaires disponible séparément



Spécifications et informations de commandes

N° de cat.	15805911	15825911	15845911
Volume de la chambre, L	65	105	176
Convection	Convection naturelle	Convection naturelle	Convection naturelle
Plage de températures	50 à 250°C	50 à 250°C	50 à 250°C
Uniformité à 150°C	± 4,5°C	± 5°C	± 4,5°C
Stabilité à 150°C	± 0,4°C	± 0,4°C	± 0,4°C
Dimensions chambre, mm (L x H x P)	414 x 328 x 480	414 x 438 x 580	589 x 438 x 680
Dimensions extérieur, mm ¹ (L x H x P)	565 x 530 x 720	565 x 640 x 820	738 x 640 x 920
Etagères fournies/maxi	2/13	2/16	2/19
Chargement des étagères maxi, kg	25	25	25
Référence étagères supplémentaires	15846392	15856392	15866392
Dimensions des étagères (mm)	312 x 386	422 x 386	422 x 561
Type de prise électrique	230V, 50/60Hz, 1550W, 6.7A CEE7/7 prises pour EU et BS1363/A pour UK	230V, 50/60Hz, 1400W, 6.1A CEE7/7 prises pour EU et BS1363/A pour UK	230V, 50/60Hz, 1400W, 6.1A CEE7/7 prises pour EU et BS1363/A pour UK
Consommation d'énergie à 150°C	194W	261W	320W
Poids, kg	42	48	67

¹Profondeur de la poignée / de l'affichage non incluse dans la profondeur (65 mm) ; pieds réglables non inclus dans la hauteur (35 mm) – distance requise jusqu' à la paroi arrière : 80 mm

Notes: Tous les chiffres des tableaux sont des valeurs moyennes types pour les appareils de série, selon la norme DIN12880.

Plus d'informations sur eu.fishersci.com/go/fisherbrand

Austria: +43(0)800-20 88 40 Belgium: +32 (0)56 260 260 Denmark: +45 70 27 99 20
 Germany: +49 (0)2304 9325 Ireland: +353 (0)1 885 5854 Italy: +39 02 950 59 478
 Finland: +358 (0)9 8027 6280 France: +33 (0)3 88 67 14 14 Netherlands: +31 (0)20 487 70 00
 Norway: +47 22 95 59 59 Portugal: +351 21 425 33 50 Spain: +34 902 239 303
 Sweden: +46 31 352 32 00 Switzerland: +41 (0)56 618 41 11 UK: +44 (0)1509 555 500