


STAMPANTE PER ETICHETTE BBP12

Stampa pronta in pochi secondi



Sono tanti i motivi che dovrebbero spingervi a scegliere la stampante per etichette compatta entry level BBP12:

- 1** Dimensioni compatte, posizionabile in spazi ridotti
- 2** Connettività Ethernet di serie, per operare in rete
- 3** Connessione a qualunque tastiera universale tramite USB 2.0, per operare in modalità stand alone
- 4** Display LCD a colori e interfaccia software intuitiva, semplici da utilizzare senza richiedere una formazione approfondita
- 5** Semplice menu di calibratura con facile procedura di stampa in 3 passaggi
- 6** Possibilità di stampare un'ampia gamma di etichette di identificazione da 6 a 112 mm di larghezza
- 7** Definizione 300 dpi, per un posizionamento corretto di immagini e codici a barre su etichette con altezza da 10 mm
- 8** Potente processore a 32 bit e memoria estesa, per stampare ad una velocità fino a 100 mm/sec
- 9** Supporto dei linguaggi di programmazione Zebra® e Eltron® in uso nel settore
- 10** Stampa di data e ora sulle etichette tramite la "funzione orologio in tempo reale"
- 11** Miglior rapporto qualità/prezzo attualmente disponibile sul mercato per la stampa di volumi ridotti
- 12** Viene fornita con un portarotolo esterno in omaggio per l'impiego di etichette su rotoli da 76 mm

Stampanti



Codice	Codice prodotto	Descrizione
322905	BBP12-EU-U-BWS	Stampante per etichette BBP12 300 dpi - EU con portarotolo e suite per Brady Workstation**
195566	BBP12-EU-UNWINDER	Stampante per etichette BBP12 - 300 dpi - EU - con svolgitore*
322908	BBP12-EU-U-C-BWS	Stampante per etichette BBP12 300 dpi - EU con taglierina, portarotolo e suite per Brady Workstation**
195966	BBP12-EU-U-CUTTER	Stampante per etichette BBP12-300 dpi-EU-con taglierina e portarotoli*
322906	BBP12-UK-U-BWS	Stampante per etichette BBP12 300 dpi - UK con portarotolo e suite per Brady Workstation**
195567	BBP12-UK-UNWINDER	Stampante per etichette BBP12 - 300 dpi - UK - con svolgitore*
322909	BBP12-UK-U-C-BWS	Stampante per etichette BBP12 300 dpi - UK con taglierina, portarotolo e suite per Brady Workstation**
195967	BBP12-UK-U-CUTTER	Stampante per etichette BBP12-300 dpi-UK-con taglierina e portarotoli*
322907	BBP12-US-U-BWS	Stampante per etichette BBP12 300 dpi - US con portarotolo e suite per Brady Workstation**
195568	BBP12-US-UNWINDER	Stampante per etichette BBP12 - 300 dpi - US - con svolgitore*
322910	BBP12-US-U-C-BWS	Stampante per etichette BBP12 300 dpi - US con taglierina, portarotolo e suite per Brady Workstation**
195968	BBP12-US-U-CUTTER	Stampante per etichette BBP12-300 dpi-US-con taglierina e portarotoli*



DESIGN DI BASE PER BRADY WORKSTATION

* **DESIGN DI BASE PER BRADY WORKSTATION:** Viene fornita con la versione gratuita di Design di base per Brady Workstation che include le applicazioni e le funzioni fondamentali per la creazione di etichette.



SUITE AVANZATA PER BRADY WORKSTATION

** **SUITE AVANZATA PER BRADY WORKSTATION:** Identificazione prodotti e filii, identificazione sicurezza e impianti o identificazione laboratorio, che consentono di creare facilmente un'ampia gamma di etichette e segnaletica.

Kit di stampa

Codice	Codice prodotto	Descrizione
198591	BBP12-ELEC Kit-EU	Stampante per etichette BBP12 300 dpi - Kit per impiantistica elettrica - EU + Suite BWS
198592	BBP12-ELEC Kit-UK	Stampante per etichette BBP12 300 dpi - Kit per impiantistica elettrica - UK + Suite BWS
198593	BBP12-ELEC Kit-US	Stampante per etichette BBP12 300 dpi - Kit per impiantistica elettrica - US + Suite BWS
198596	BBP12-LAB Kit-EU	Stampante per etichette BBP12 300 dpi - Kit per laboratori - EU + Suite BWS
198597	BBP12-LAB Kit-UK	Stampante per etichette BBP12 300 dpi - Kit per laboratori - UK + Suite BWS
198598	BBP12-LAB Kit-US	Stampante per etichette BBP12 300 dpi - Kit per laboratori - US + Suite BWS
198588	BBP12-DATA Kit-EU	Stampante per etichette BBP12 300 dpi - Kit per telecomunicazioni - EU + Suite BWS
198589	BBP12-DATA Kit-UK	Stampante per etichette BBP12 300 dpi - Kit per telecomunicazioni - UK + Suite BWS
198590	BBP12-DATA Kit-US	Stampante per etichette BBP12 300 dpi - Kit per telecomunicazioni - US + Suite BWS

Kit per telecomunicazioni: La stampante per etichette BBP12 è fornita in una confezione di cartone. È fornita con portarotoli, cavo USB, cavo di alimentazione, CD prodotto, guida rapida, Suite Brady Workstation, BPT-611-499, THT-75-427-3, BPT-5-8423-2.5, R-4900 65 mm x 70 m /O, R-7950 65 mm x 70 m /O, R6000HF 110 mm x 70 m /O

Kit per impiantistica elettrica: La stampante per etichette BBP12 è fornita in una confezione di cartone. È fornita con portarotoli, cavo USB, cavo di alimentazione, CD prodotto, guida rapida, Suite Brady Workstation, THT-136-499-3, BPT-511-427, PS-187-2-WT-S, R4900 65 mm x 70 m /O, R7950 110 mm x 70 m /O, R6600 102 mm x 74 m /O

Kit per laboratori: La stampante per etichette BBP12 è fornita in una confezione di cartone. È fornita con portarotoli, cavo USB, cavo di alimentazione, CD prodotto, guida rapida, Suite Brady Workstation, THT-131-461-3, THT-156-492-3, THT-163-499-3, R7950 35 mm x 70 m /O, R6400 65 mm x 70 m /O, R4900 65 mm x 70 m /O

10/10/2024

EUR-M-793-IT

© 2024 Brady Worldwide, Inc. Tutti i diritti riservati.

Accessorio



Codice	Codice prodotto	Descrizione
361064	BBP12/BBP11-PLnPR	Peel & Present

Specifiche della stampante

Stampante	
Peso	2,50 kg
Dimensioni	Dimensione - Profondità: 258 mm Dimensione - Altezza: 173 mm Dimensione - Larghezza: 202 mm
Larghezza max di stampa	105,60 mm
Modalità di funzionamento	Stand alone con tastiera e periferiche esterne
Risoluzione	300 dpi

Display	
Tipo di display	Display LCD a colori

Materiali supportati	
Consumabili	Tessuto di nylon, carta, poliestere, polietilene, poliimmide, poliolefina (tubetti), polipropilene, polietere-poliuretano termoplastico, vinile, tessuti di vinile, vinile per esterni, vinile autolaminante

Codice a barre	
Tipo di codice a barre	2D e 1D (lineari)

Software e connettività	
Connettività	Seriale, USB 2.0, Ethernet
Compatibilità software	Brady Workstation, LabelMark, CodeSoft, driver per Windows® per software di terzi

Rispetto delle leggi	
Approvazioni/ conformità	UL; cUL; CE; RoHS; EAC



▶ Guardate il video della stampante per etichette BBP12 su www.bradyeurope.com/BBP12

