




# BBP12 ETIKETTENDRUCKER

## Drucken in **3 einfachen Schritten**



**Es gibt ein Dutzend gute Gründe, warum der neue, kompakte BBP12 Etikettendrucker das perfekte Einstiegsmodell unter den Tischdruckern ist:**

- 1** Kompakte Bauweise, passt auf jeden Schreibtisch
- 2** Ethernet-Verbindung als Standard ermöglicht den Einsatz in einem Netzwerk
- 3** „Stand-alone“-Betrieb in Verbindung mit einer universellen Tastatur (USB 2.0-Anschluss)
- 4** LCD-Farbdisplay und intuitive Benutzeroberfläche, deshalb kaum Schulungsaufwand erforderlich
- 5** Einfaches Kalibrierungsmenü ermöglicht das Drucken in wenigen Schritten
- 6** Bedruckt eine große Vielfalt an Kennzeichnungsetiketten mit einer Breite von 6 mm bis zu 112 mm
- 7** Standard-Druckqualität von 300 dpi ermöglicht die präzise Positionierung von Bildern und Barcodes auf sehr kleinen Etiketten
- 8** Leistungsstarker 32-Bit-Prozessor und erweiterter Speicher sorgen für eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 100 mm/Sek.
- 9** Der Drucker unterstützt die branchenüblichen Programmiersprachen Zebra® und Eltron®
- 10** Drucken von Datum und Uhrzeit auf den Etiketten mithilfe der Funktion „Echtzeituhr“
- 11** Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt bei kleinen Druckmengen
- 12** Kostenloser externer Abroller zum Drucken mit größeren Etikettenrollen im Lieferumfang enthalten

## Drucker



| Artikelnr. | Bestellbezeichnung | Beschreibung                                                                                  |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 195566     | BBP12-EU-UNWINDER  | BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - EU mit Rollenhalter*                                         |
| 322905     | BBP12-EU-U-BWS     | BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - EU mit Rollenhalter und Brady Workstation-Suite**            |
| 322908     | BBP12-EU-U-C-BWS   | BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - EU mit Schneider, Rollenhalter und Brady Workstation-Suite** |
| 195966     | BBP12-EU-U-CUTTER  | BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - EU mit Schneider und Rollenhalter*                           |
| 195567     | BBP12-UK-UNWINDER  | BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - UK mit Rollenhalter*                                         |
| 322906     | BBP12-UK-U-BWS     | BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - UK mit Rollenhalter und Brady Workstation-Suite**            |
| 322909     | BBP12-UK-U-C-BWS   | BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - UK mit Schneider, Rollenhalter und Brady Workstation-Suite** |
| 195967     | BBP12-UK-U-CUTTER  | BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - UK mit Schneider und Rollenhalter*                           |
| 195568     | BBP12-US-UNWINDER  | BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - US mit Rollenhalter*                                         |
| 322907     | BBP12-US-U-BWS     | BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - US mit Rollenhalter und Brady Workstation-Suite**            |
| 322910     | BBP12-US-U-C-BWS   | BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - US mit Schneider, Rollenhalter und Brady Workstation-Suite** |
| 195968     | BBP12-US-U-CUTTER  | BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - US mit Schneider und Rollenhalter*                           |



\* **BRADY WORKSTATION BASIC DESIGN:** Wird mit der kostenlosen Brady Workstation Basic Design Suite geliefert, die grundlegende Apps und Funktionen für die Etikettenerstellung enthält.



\*\* **BRADY WORKSTATION ADVANCED SUITE:** Produkt- und Kabelkennzeichnung, Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung oder Laborkennzeichnung. Damit können Sie schnell und einfach eine große Vielfalt von Schildern und Etiketten erstellen.

## Sets

| Artikelnr. | Bestellbezeichnung | Beschreibung                                                                                                  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 198591     | BBP12-ELEC Kit-EU  | BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - Set für die Anwendung im elektrischen Bereich - EU + Brady Workstation-Suite |
| 198592     | BBP12-ELEC Kit-UK  | BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - Set für die Anwendung im elektrischen Bereich - UK + Brady Workstation-Suite |
| 198593     | BBP12-ELEC Kit-US  | BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - Set für die Anwendung im elektrischen Bereich - US + Brady Workstation-Suite |
| 198588     | BBP12-DATA Kit-EU  | BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - Set für die Datenkommunikation - EU + Brady Workstation-Suite                |
| 198589     | BBP12-DATA Kit-UK  | BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - Set für die Datenkommunikation - UK + Brady Workstation-Suite                |
| 198590     | BBP12-DATA Kit-US  | BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - Set für die Datenkommunikation - US + Brady Workstation-Suite                |
| 198596     | BBP12-LAB Kit-EU   | BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - Set für Labore - EU + Brady Workstation-Suite                                |
| 198597     | BBP12-LAB Kit-UK   | BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - Set für Labore - UK + Brady Workstation-Suite                                |
| 198598     | BBP12-LAB Kit-US   | BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - Set für Labore - US + Brady Workstation-Suite                                |

**Sets für die Datenkommunikation:** Dieser BBP12 Etikettendrucker wird in einem Pappkarton geliefert. Zum Lieferumfang gehören ein Rollenhalter, ein USB-Kabel, ein Netzkabel, eine Produkt-CD, eine Kurzanleitung, die Brady Workstation-Suite für BPT-611-499, THT-75-427-3, BPT-5-8423-2.5, R-4900 65MMX70M /O, R-7950 65MMX70M /O, R6000HF 110MMX70M /O

**Sets für die Anwendung im elektrischen Bereich:** Dieser BBP12 Etikettendrucker wird in einem Pappkarton geliefert. Zum Lieferumfang gehören ein Rollenhalter, ein USB-Kabel, ein Netzkabel, eine Produkt-CD, eine Kurzanleitung, die Brady Workstation-Suite für THT-136-499-3, BPT-511-427, PS-187-2-WT-S, R4900 65mmx70m /O, R-7950 110MMX70M /O, R-6600 102MM X 74M/O

**Sets für Labore:** Dieser BBP12 Etikettendrucker wird in einem Pappkarton geliefert. Zum Lieferumfang gehören ein Rollenhalter, ein USB-Kabel, ein Netzkabel, eine Produkt-CD, eine Kurzanleitung, die Brady Workstation-Suite für THT-131-461-3, THT-156-492-3, THT-163-499-3, R7950 35 mm x 70 m /O, R6400 65 mm x 70 m /O, R4900 65 mm x 70 m /O

## Zubehör



| Artikelnr. | Bestellbezeichnung | Beschreibung               |
|------------|--------------------|----------------------------|
| 361064     | BBP12/BBP11-PLnPR  | Peel & Present-Spendekante |

## Spezifikationen

| Drucker          |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Gewicht          | 2,50 kg                                                 |
| Abmessungen      | Tiefe: 258 mm<br>Höhe: 173 mm<br>Breite: 202 mm         |
| Max. Druckbreite | 105,60 mm                                               |
| Betriebsart      | Stand-Alone mit externer Tastatur oder mit PC Anschluss |
| Auflösung        | 300 dpi                                                 |

| Bildschirm    |                 |
|---------------|-----------------|
| Bildschirmtyp | LCD-Farbdisplay |

| Unterstützte Materialien |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialien              | Nylongewebe, Papier, Polyester, Polyethylen, Polyimid, Polyolefin (Schrumpfschläuche), Polypropylen, Thermoplastisches Polyether-Polyurethan, Vinyl, Vinylgewebe, Vinyl für Außenanwendungen, selbstlaminierendes Vinyl |

| Barcodes    |                    |
|-------------|--------------------|
| Barcode Typ | 2D und 1D (Linear) |

| Software & Anschlussoptionen |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlussoptionen            | Seriell, USB 2.0, Ethernet                                                                      |
| Software-Kompatibilität      | Brady Workstation, LabelMark, CodeSoft, Windows®-basierte Treiber für herstellereigene Software |

| Zulassung |                        |
|-----------|------------------------|
| Zulassung | UL; cUL; CE; RoHS; EAC |

