


# Impressoras de etiquetas robustas e fiáveis, concebidas para resistir aos obstáculos presentes em locais de trabalho

**Impressora de etiquetas M210/Impressora de etiquetas M211**

# O etiquetador mais fiável do mundo, agora otimizado para dispositivos móveis.

## Principais aplicações

**Fios e cabos**
Mangas, autolam., «wire wraps», etiquetas de sinalização, marcadores de cabos

**DataCom**
Autolam., etiquetas de sinalização, painéis de junção, etiquetagem de placas de face

**Sistema elétrico**
Mangas, autolam., «wire wraps», marcadores de cabos, sinalização e painéis elevados




**Otimização/5S**
Etiquetagem para bastidores, medidores e meios recipientes

**Identificação geral**
Marcações direcionais, etiquetagem de equipamentos

## Características únicas

- Imprime etiquetas com a aplicação Etiquetas Expresso Brady para iOS e Android
- Resiste a quedas de 1,8 m, a esmagamentos até 115 kg e possui uma resistência a choque e vibrações de grau militar conforme MIL-STD-810G método 5.16.6 SA4.6.5
- Tecnologia avançada de bateria para uma utilização durante todo o dia — imprime 300 etiquetas com a bateria completa
- 11 guias de design de etiquetas, 22 simbologias de código de barras, 85 tipos de letra, 31 idiomas e mais de 1400 símbolos
- Importa dados a partir de folhas de cálculo e permite guardar e partilhar etiquetas
- Mais de 90 cartuchos, feitos de 12 materiais únicos, com larguras da etiqueta de tamanho predefinido e contínuas entre 6,4 mm e 19,1 mm

## Saída de etiquetas

**Velocidade:** imprime até 100 etiquetas por dia a 15,2 mm por segundo

**Qualidade:** resolução de impressão de 203 dpi

## Acessórios opcionais

- Íman removível para uma criação de etiquetas tipo mãos-livres
- Caixas de transporte rígidas e leves para proteger a sua impressora de etiquetas e manter os acessórios organizados
- O gancho para cinto permite o transporte com as mãos livres
- A fonte de alimentação externa carrega a impressora de etiquetas, o telemóvel ou o tablet

## Kits disponíveis

Impressora com kit de acessórios

Vinil autolaminado popular, mangas retráteis, «wire wraps», material Print-on Hook BradyGrip e vinil para uso no interior/exterior são oferecidos como etiquetas de tamanho predefinido ou fita contínua em cartuchos fechados

O gancho para cinto permite o transporte com as mãos livres

Etiquetador industrial robusto, concebido para resistir e prosperar em qualquer local de trabalho

Faça mais durante todo o dia com a impressão de 300 etiquetas com uma só carga completa

Ligação Bluetooth rápida e fiável

## Criação de etiquetas apenas com um toque.

Opte pela mobilidade e obtenha mais opções com a aplicação Etiquetas Expresso Brady.

**www.brady.eu/software/express-labels-mobile**

# O etiquetador inteligente e resistente que pertence a qualquer local de trabalho

## Principais aplicações

**Fios e cabos**
Mangas, autolam., «wire wraps», etiquetas de sinalização, marcadores de cabos

**DataCom**
Autolam., etiquetas de sinalização, painéis de junção, etiquetagem de placas de face

**Sistema elétrico**
Mangas, autolam., «wire wraps», marcadores de cabos, sinalização e painéis elevados




**Otimização/5S**
Etiquetagem para bastidores, medidores e meios recipientes

**Identificação geral**
Marcações direcionais, etiquetagem de equipamentos

## Características únicas:

- Formata automaticamente etiquetas com 11 guias de design de aplicação previamente carregados, para a criação rápida e precisa de etiquetas
- Resistência a choque e vibrações de grau militar conforme MIL-STD-810G método 5.16.6 SA4.6.5 — testada quanto a quedas, para resistir aos locais de trabalho mais difíceis
- Tecla de atalho e menus de fácil acesso para a rápida criação de etiquetas, símbolos a bordo e a capacidade de armazenar 12 ficheiros de etiquetas até 2 MB
- Capacidade de criar UPC, DataMatrix e códigos QR
- Medidor de material de etiquetas integrado, que permite controlar o material restante no cartucho
- Mais de 90 cartuchos compatíveis fáceis de carregar, com larguras da etiqueta de tamanho predefinido e contínuas entre 6,4 mm e 19,1 mm

## Saída de etiquetas

**Velocidade:** imprime até 100 etiquetas por dia a 10,2 mm por segundo

**Qualidade:** resolução de impressão de 203 dpi

## Acessórios opcionais

- Ferramenta multifuncional que inclui um íman robusto, um suporte retrátil e lanterna
- Íman removível para uma criação de etiquetas tipo mãos-livres
- Conjunto de baterias de iões de lítio recarregáveis
- Caixas de transporte rígidas e leves para proteger a sua impressora de etiquetas e manter os acessórios organizados

## Kits disponíveis

Impressora com kit de acessórios

Comunicação fácil
e rápida entre o cartucho
e a impressora

Funciona com cartuchos
de etiquetas de tamanho
predefinido, fáceis de
carregar e contínuos,
em 12 materiais

Agarra-se à etiqueta
após o corte

Oferece um
visor LCD com
retroiluminação

Formata
automaticamente
as etiquetas para
aplicações comuns

Mais de 100 símbolos
e tamanhos dos tipos
de letra até 40 pontos

Apresenta um design
ergonómico e central

Passou nos testes
de choque e vibração
de grau militar

# De que modo é que etiquetas de tamanho predefinido mudam as regras do jogo?

- Impressão em toda a etiqueta, minimizando o espaço desperdiçado
- Pontas arredondadas em vez de corte contínuo
- Tamanhos consistentes entre etiquetas

| | Fios e cabos | Sistema elétrico e Datacom | Laboratório | Identificações gerais | Etiquetas de tamanho predefinido disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| **B-342**<br>As mangas termorretráteis PermaSleeve® oferecem uma solução para a marcação de fios que combina velocidade, facilidade de utilização e fiabilidade no que respeita à identificação de alta qualidade e duradoura. | ★ | ★ | | | |
| **B-403**<br>A etiqueta em papel hidrossolúvel é autoadesiva e muito fácil de aplicar. A exposição da etiqueta a água morna permite a dissolução completa em apenas 30 segundos, sem danificar a superfície à qual foi aplicada e sem deixar quaisquer resíduos. Reduz o trabalho necessário para remover etiquetas, reduzindo a manutenção dos filtros e drenos, e permitindo a fácil reidentificação de itens reutilizáveis numa ampla gama de indústrias. | | | ★ | ★ | |
| **B-414**<br>Facilite a identificação dos seus fios e cabos — a Brady e a VELCRO® Brand juntaram-se para lhe oferecer o material Print-on Hook BradyGrip™, um material exclusivo de impressão e colocação que pode ser facilmente aplicado, reposicionado e removido. | | ★ | | ★ | |
| **B-423**<br>Poliéster branco brilhante com adesivo permanente. Pode ser utilizado para a identificação de componentes, etiquetagem de códigos de barras, placas de potência e identificação painéis solares. | | ★ | | ★ | ✓ |
| **B-427**<br>A etiqueta autolaminada da Brady inclui uma zona imprimível, e um laminado translúcido autoadesivo que pode ser enrolado num cabo. | ★ | ★ | ★ | | ✓ |
| **B-430**<br>Poliéster transparente brilhante com adesivo permanente. Pode ser utilizado para placas de potência e de série utilizando caracteres alfanuméricos, códigos de barras, símbolos gráficos e logótipos que exijam uma qualidade elevada. | | ★ | ★ | ★ | |
| **B-461**<br>Poliéster autolaminado de laboratório, imprimível e de elevado desempenho. A constituição ultrafina evita bloqueios em bastidores e tubos de centrifugação. Adequado para a aplicação de azoto líquido se o material estiver enrolado à volta de si mesmo. | | | ★ | ★ | |
| **B-488**<br>Poliéster branco mate resistente a solventes com adesivo permanente. | | ★ | ★ | ★ | |
| **B-499**<br>Tiras de tecido contínuas e estreitas em nylon, para o alinhamento em blocos de terminais. O modo de bloco de terminais da impressora permite o espaçamento especificado pelo utilizador. | ★ | ★ | ★ | ★ | ✓ |
| **B-581**<br>A película de vinil reposicionável (B-581) é um material durável, flexível e de elevado brilho, ideal para a marcação no interior/exterior sempre que é necessário um reposicionamento frequente. | | | | ★ | |
| **B-595**<br>O vinil B-595 adere bem a itens de baixa energia superficial, incluindo: Tubos PVC, caixas de equipamento moldadas a sopro, plásticos ABS, superfícies revestidas a pó e equipamentos feitos de plásticos reciclados. O material B-595 também adere perfeitamente em superfícies altamente texturizadas, como paredes de blocos de betão, madeira irregular, plásticos texturizados, tubos rugosos e tubos envolvidos em papel. | | ★ | ★ | ★ | |
| **B-7425**<br>B-7425 polipropileno — material branco económico, resistente a químicos e a elevadas temperaturas. | | | ★ | ★ | |

## Identificação de voz e datacom

Sinalizadores de cabos

Etiquetas para blocos de punções e painéis de junção

Marcadores de cabos autolaminados

Material de vinil contínuo

Mangas de marcação de fios PermaSleeve



Material Print-on Hook BradyGrip

## Identificação elétrica



Marcadores de blocos de terminais

Etiquetas para painéis de controlo e painéis elétricos

## Identificação de instalações e de segurança

Etiquetas de instalações e de segurança para interior e exterior

Identificação de armazém

Etiquetas industriais gerais

# Materiais da impressora de etiquetas M210/M211




## Etiquetas para fios e cabos em vinil autolaminado (B-427)

As etiquetas incluem uma área transparente e não imprimível, que envolve a área de impressão para proteger o texto. O material de vinil oferece uma maior resistência a solventes, óleo, gordura, sujidade e água.

Intervalo de temperaturas: –40 °C a 70 °C. Reconhecido pela UL.




| Diagrama | Referência da encomenda | Cor | Largura da etiqueta A (mm) | Comprimento da etiqueta B (m) | Altura da etiqueta B (mm) | Largura da área imprimível LI (mm) | Altura da área imprimível AI (mm) | Etiquetas por rolo | Diâmetro máx. do fio (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-427: Vinil autolaminado | | | | | | | | | |
| ◗ | M21-11-427 | Preto no branco | 12,70 | — | 19,05 | 12,70 | 9,53 | 150 | 5,05 |
| ◗ | M21-18-427 | Preto no branco | 25,40 | — | 19,05 | 25,40 | 9,53 | 121 | 5,05 |
| ▲ | M21-750-427 | Preto no branco, transparente | 19,05 | 4,30 | — | 9,53 | — | 1 | 3,00 |
| ▲ | M21-1000-427 | Preto no branco, transparente | 25,40 | 4,30 | — | 9,53 | — | 1 | 5,10 |
| ▲ | M21-1250-427 | Preto no branco, transparente | 31,75 | 4,30 | — | 12,70 | — | 1 | 5,70 |
| ▲ | M21-1500-427 | Preto no branco, transparente | 38,10 | 4,30 | — | 12,70 | — | 1 | 8,10 |

## Etiquetas para fios e cabos em tecido de nylon (B-499)

As etiquetas envolvem os fios e são altamente flexíveis, adaptando-se a superfícies de elevada curvatura. Com o modo de marcador de fios, o texto repete automaticamente na etiqueta. As etiquetas também podem ser utilizadas para sinalizar com o modo de sinalização. As etiquetas de tamanho predefinido permitem tamanhos consistentes entre etiquetas.




| Diagrama | Referência da encomenda | Cor | Largura da etiqueta A (mm) | Comprimento da etiqueta B (m) | Altura da etiqueta B (mm) | Etiquetas por rolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-499: Tecido de nylon | | | | | | |
| ⊙ | M21-375-499 | Preto no branco | 9,53 | 4,88 | — | 1 |
| ⊙ | M21-500-499 | Preto no branco | 12,70 | 4,88 | — | 1 |
| ⊙ | M21-750-499 | Preto no branco | 19,05 | 4,88 | — | 1 |
| ▲ | M21-11-499 | Preto no branco | 19,05 | — | 12,70 | 140 |
| ▲ | M21-131-499 | Preto no branco | 25,40 | — | 12,70 | 121 |
| ▲ | M21-18-499 | Preto no branco | 25,40 | — | 19,05 | 121 |
| ▲ | M21-136-499 | Preto no branco | 38,10 | — | 19,05 | 91 |
| ▲ | M21-137-499 | Preto no branco | 50,80 | — | 19,05 | 73 |




## Material Print-on Hook BradyGrip (B-414)

O material Print-on Hook BradyGrip é uma solução única que permite imprimir e aplicar facilmente a identificação diretamente em grupos de cabos. A superfície posterior aderente facilita a reposição ou remoção, pelo que não são necessárias dispendiosas tarefas de edição. Basta imprimir e aplicar: é muito simples!




| Diagrama | Referência da encomenda | Cor | Largura da etiqueta A (mm) | Comprimento da etiqueta B (m) | Intervalo de tamanhos recomendados Velcro® One-Wrap® para utilizar com o BradyGrip™ (mm) | Etiquetas por rolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-414: poliéster | | | | | | |
| ⊙ | M21-250-414 | Preto no branco | 6,35 | 3,048 m | 10–13 | 1 |
| ⊙ | M21-500-414 | Preto no branco | 12,70 | 3,048 m | 13–16 | 1 |
| ⊙ | M21-750-414 | Preto no branco | 19,05 | 3,048 m | 20–50 | 1 |

## Marcadores de fios termorretráteis PermaSleeve PS (B-342)




As mangas de grau militar/industrial oferecem o melhor no que respeita à durabilidade do marcador, à permanência e à aparência. Os marcadores termorretráteis 3:1 adaptam-se na perfeição aos fios, são resistentes a borrões e retardadores de chama. Intervalo de temperaturas: –55 °C a 135 °C. Em conformidade com RoHS e reconhecido pela UL.

**Cumpre as especificações:**
SSAE-AS-23053/5
SAE-AS-81531

**Testado conforme:**
ASTM E162
ASTM E662
MIL-STD-202




| Diagrama | Referência da encomenda | Cor | Altura da etiqueta A (mm) | Comprimento da etiqueta B (m) | Etiquetas por rolo | Diâmetro mín. do fio (mm) | Diâmetro máx. do fio (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-342: Poliolefina termorretrátil | | | | | | | |
| | M21-125-C-342 | Preto no branco | 5,97 | 2,13 | 1 | 1,17 | 2,79 |
| | M21-187-C-342 | Preto no branco | 8,51 | 2,13 | 1 | 1,57 | 3,81 |
| | M21-250-C-342 | Preto no branco | 11,15 | 2,13 | 1 | 2,39 | 5,46 |
| | M21-375-C-342 | Preto no branco | 16,38 | 2,13 | 1 | 3,18 | 8,13 |
| | M21-125-C-342-YL | Preto no amarelo | 5,97 | 2,13 | 1 | 1,17 | 2,79 |
| | M21-187-C-342-YL | Preto no amarelo | 8,51 | 2,13 | 1 | 1,57 | 3,81 |
| | M21-250-C-342-YL | Preto no amarelo | 11,15 | 2,13 | 1 | 2,39 | 5,46 |
| | M21-375-C-342-YL | Preto no amarelo | 16,38 | 2,13 | 1 | 3,18 | 8,13 |

## Tiras adesivas para painéis de junção (B-499 e B-595)

Material contínuo para a identificação de portas, que inclui espaçamento especificado pelo utilizador ao utilizar o modo de painel de junção.

- Tecido de nylon permanente B-499 — material de força industrial duradouro, concebido para se adaptar a superfícies curvas ou lisas.
- Vinil permanente B-595 — extremamente flexível, adequado para superfícies irregulares e utilização no exterior. Oferece uma excelente resistência a óleos, detergentes, sujidade, fuligem e diversos solventes.




| Diagrama | Referência da encomenda | Cor | Largura da etiqueta A (mm) | Comprimento da etiqueta B (m) | Etiquetas por rolo |
|---|---|---|---|---|---|
| B-499: Tecido de nylon | | | | | |
| | M21-375-499 | Preto no branco | 9,53 | 4,88 | 1 |
| | M21-500-499 | Preto no branco | 12,70 | 4,88 | 1 |
| B-595: Vinil | | | | | |
| | M21-375-595-WT | Preto no branco | 9,53 | 6,40 | 1 |
| | M21-500-595-WT | Preto no branco | 12,70 | 6,40 | 1 |

## Tiras adesivas de blocos de terminais (B-499)

Tiras de tecido contínuas e estreitas em nylon, para o alinhamento em blocos de terminais. O modo de bloco de terminais da impressora permite o espaçamento especificado pelo utilizador.







| Diagrama | Referência da encomenda | Cor | Largura da etiqueta A (mm) | Comprimento da etiqueta B (m) | Etiquetas por rolo |
|---|---|---|---|---|---|
| B-499: Tecido de nylon | | | | | |
| | M21-375-499-TB | Preto no branco | 9,53 | 4,88 | 1 |
| | M21-500-499-TB | Preto no branco | 12,70 | 4,88 | 1 |

## Etiquetas de poliéster para marcações internas no painel e identificação geral (B-423, B-430 e B-488)

- B-423: poliéster branco brilhante com adesivo permanente.
- B-430: poliéster transparente brilhante com adesivo permanente.
- B-488: poliéster branco mate resistente a solventes com adesivo permanente.




| Diagrama | Referência da encomenda | Cor | Largura da etiqueta A (mm) | Comprimento da etiqueta B (m) | Altura da etiqueta B (mm) | Etiquetas por rolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-423: poliéster | | | | | | |
| | M21-250-423 | Preto no branco | 6,35 | 6,40 | — | 1 |
| | M21-375-423 | Preto no branco | 9,53 | 6,40 | — | 1 |
| | M21-500-423 | Preto no branco | 12,70 | 6,40 | — | 1 |
| | M21-750-423 | Preto no branco | 19,05 | 6,40 | — | 1 |
| | M21-7-423 | Preto no branco | 19,05 | — | 12,70 | 140 |
| | M21-17-423 | Preto no branco | 25,40 | — | 12,70 | 121 |
| | M21-18-423 | Preto no branco | 25,40 | — | 19,05 | 121 |
| | M21-30-423 | Preto no branco | 38,10 | — | 19,05 | 91 |
| | M21-137-423 | Preto no branco | 50,80 | — | 19,05 | 73 |
| B-430: poliéster | | | | | | |
| | M21-250-430 | Preto no transparente | 6,35 | 6,40 | — | 1 |
| | M21-375-430 | Preto no transparente | 9,53 | 6,40 | — | 1 |
| | M21-500-430 | Preto no transparente | 12,70 | 6,40 | — | 1 |
| | M21-750-430 | Preto no transparente | 19,05 | 6,40 | — | 1 |
| | M21-250-430-WT-CL | Branco no transparente | 6,35 | 6,40 | — | 1 |
| | M21-375-430-WT-CL | Branco no transparente | 9,53 | 6,40 | — | 1 |
| | M21-500-430-WT-CL | Branco no transparente | 12,70 | 6,40 | — | 1 |
| | M21-750-430-WT-CL | Branco no transparente | 19,05 | 6,40 | — | 1 |
| B-488: poliéster | | | | | | |
| | M21-375-488 | Preto no branco | 9,53 | 6,40 | — | 1 |
| | M21-500-488 | Preto no branco | 12,70 | 6,40 | — | 1 |
| | M21-750-488 | Preto no branco | 19,05 | 6,40 | — | 1 |

## Vinil reposicionável (B-581)

A escolha ideal para marcações no interior, onde é necessária um reposicionamento constante, como e, prateleiras. O adesivo especial permite a fácil remoção de uma etiqueta, de forma que possa ser recolocada mais do que uma vez.




| Diagrama | Referência da encomenda | Cor | Largura da etiqueta A (mm) | Comprimento do rolo (m) | Etiquetas por rolo |
|---|---|---|---|---|---|
| B-581: Vinil | | | | | |
| | M21-500-581-WT | Preto no branco | 12,70 | 6,40 | 1 |
| | M21-750-581-WT | Preto no branco | 19,05 | 6,40 | 1 |

## Etiquetas em vinil para o interior e o exterior, para segurança, instalações e otimização/5S (B-595)

Material de vinil contínuo para etiquetas de otimização/5S, marcadores de tubos, identificação de equipamentos e de áreas de produção. Estas etiquetas oferecem uma excelente resistência a óleos, detergentes, sujidade, fuligem e diversos solventes. Adesivo permanente, extremamente flexível, adequado para superfícies irregulares e utilização no exterior.

- Durabilidade média de 8–10 anos no exterior*
- Intervalo de temperaturas: –40 °C a 82 °C.




| Diagrama | Referência da encomenda | Cor | Largura da etiqueta A (mm) | Comprimento da etiqueta B (m) | Etiquetas por rolo |
|---|---|---|---|---|---|
| B-595: Vinil | | | | | |
| ⊙ | M21-375-595-GY | Preto no cinzento | 9,53 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-GY | Preto no cinzento | 12,70 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-GY | Preto no cinzento | 19,05 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-OR | Preto no laranja | 9,53 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-OR | Preto no laranja | 12,70 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-OR | Preto no laranja | 19,05 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-250-595-WT | Preto no branco | 6,35 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-WT | Preto no branco | 9,53 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-WT | Preto no branco | 12,70 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-WT | Preto no branco | 19,05 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-250-595-YL | Preto no amarelo | 6,35 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-YL | Preto no amarelo | 9,53 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-YL | Preto no amarelo | 12,70 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-YL | Preto no amarelo | 19,05 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-BK | Branco no preto | 9,53 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-BK | Branco no preto | 12,70 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-BK | Branco no preto | 19,05 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-BL | Branco no azul | 9,53 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-BL | Branco no azul | 12,70 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-BL | Branco no azul | 19,05 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-BR | Branco no castanho | 9,53 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-BR | Branco no castanho | 12,70 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-BR | Branco no castanho | 19,05 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-GN | Branco no verde | 9,53 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-GN | Branco no verde | 12,70 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-GN | Branco no verde | 19,05 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-PL | Branco no roxo | 9,53 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-PL | Branco no roxo | 12,70 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-PL | Branco no roxo | 19,05 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-375-595-RD | Branco no vermelho | 9,53 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-500-595-RD | Branco no vermelho | 12,70 | 6,40 | 1 |
| ⊙ | M21-750-595-RD | Branco no vermelho | 19,05 | 6,40 | 1 |

* A durabilidade média prevista do produto no exterior depende de falhas conforme o utilizador, condições meteorológicas, técnicas de montagem e cor do material. A durabilidade de 8 a 10 anos no exterior aplica-se apenas a etiquetas em vinil. A durabilidade em fita poderá variar.

## Impressora de etiquetas M211

| N.º do artigo | Descrição |
|---|---|
| 170381 | Impressora M211 — EMEA |

Esta impressora é expedida numa embalagem de cartão com um cartucho de etiquetas M21-750-499, um cabo de alimentação CA com tomadas da UE, Reino Unido e EUA e um guia de início rápido.

## Kits de impressora de etiquetas M211

| N.º do artigo | Descrição |
|---|---|
| 170390 | Kit M211 EMEA |

Este kit é expedido numa caixa rígida com uma impressora M211, um cartucho de etiquetas M21-750-499, um guia de início rápido, um cabo de alimentação CA com tomadas da UE, Reino Unido e EUA, um gancho para cinto e uma fonte de alimentação.

## Acessórios M211

| N.º do artigo | Descrição |
|---|---|
| 170385 | Gancho para cinto M211 |
| 170386 | Caixa rígida M211 |
| 170387 | Fonte de alimentação M211 |
| 170388 | Adaptador de parede CA M211 EMEA |
| 170425 | Acessório apenas com íman M211 |

## Especificações da impressora

| Especificações | |
|---|---|
| Tecnologia de impressão | Transferência térmica |
| Resolução de impressão (dpi) | 203 |
| Velocidade de impressão (mm/s) | 15,24 |
| Funcionalidade de cor | Monocolor |
| Etiquetas contínuas ou de corte por molde | Contínuas e de corte por molde |
| Largura máx. da etiqueta (mm) | 19,05 |
| Comprimento máx. da impressão (mm) | 914,40 |
| Utilização diária recomendada | 100 |
| Impressão autónoma (sem utilizar um PC) | Periférica |
| Opções de conectividade | Bluetooth® 5 de baixa energia (classe II) |
| Compatibilidade do software | Aplicação móvel Etiquetas Expresso Brady* |
| Telemóveis e tablets suportados | Dispositivos Android com sistema operativo Android 5+<br>iPhone 5S ou mais recentes com iOS 10+ |
| Tipo de código de barras | Mais de 20 códigos de barras disponíveis, incluindo QR e Datamatrix, utilizando a aplicação Etiquetas Expresso Brady. |
| Símbolos integrados | Mais de 1400 símbolos nas 18 categorias disponíveis na aplicação Etiquetas Expresso Brady. |
| **Propriedades físicas** | |
| Largura x altura x profundidade (mm) | 137,16 x 101,60 x 66,04 |
| Peso (kg) | 0,54 |
| Indicadores no ecrã | Os símbolos de luz LED apresentam o estado de ligação, o indicador da bateria e mensagens de erro. |
| Cortador | Cortador automático<br>Com retenção de etiqueta |
| Garantia | 2 anos |
| Teste de queda | Resistente a quedas de 1,8 metros<br>Resistente a esmagamentos de 115 kg<br>Resistente a choques de qualidade militar (MIL-STD-810G) |

* Transfira a aplicação móvel Etiquetas Expresso Brady:
www.brady.eu/software/express-labels-mobile

## Impressora de etiquetas M210

| N.º do artigo | Descrição |
|---|---|
| 152260 | Impressora de etiquetas M210 — embalagem de cartão |
| 152262 | Impressora de etiquetas M210 — embalagem de cartão — Rússia |

Esta impressora é expedida numa embalagem de cartão com um Guia de início rápido e um cartucho de etiquetas M21-750-499.

## Kits de iniciação M210

| N.º do artigo | Descrição |
|---|---|
| 311307 | Kit de impressora M210 UE |
| 311310 | Kit de impressora M210 Rússia |
| 311308 | Kit de impressora M210 Reino Unido |
| 311309 | Kit de impressora M210 EUA |

Este kit vem numa caixa rígida com uma impressora M210, uma bateria de iões de lítio, um cabo de alimentação e cartucho de etiquetas M21-750-499.

## Kits de aplicação M210

| N.º do artigo | Descrição |
|---|---|
| 311311 | Kit elétrico M210 UE |
| 311317 | Kit elétrico M210 Rússia |
| 311312 | Kit elétrico M210 Reino Unido |
| 311313 | Kit elétrico M210 EUA |
| 311314 | Kit TeleDatacom M210 UE |
| 311318 | Kit TeleDatacom M210 Rússia |
| 311315 | Kit TeleDatacom M210 Reino Unido |
| 311316 | Kit TeleDatacom M210 EUA |

**Kit elétrico:** Este kit vem numa caixa rígida com uma impressora M210, uma bateria de iões de lítio, um cabo de alimentação e cartuchos de etiquetas M21-1000-427, M21-750-595-YL e M21-750-499.

**Kit TeleDatacom:** Este kit vem numa caixa rígida com uma impressora M210, uma bateria de iões de lítio, um cabo de alimentação e cartuchos de etiquetas M21-1250-427, M21-250-423 e M21-750-499.

## Acessórios

| N.º do artigo | Descrição |
|---|---|
| 110416 | Adaptador de CA, Europa 220 V — M210 |
| 110417 | Adaptador de CA, Reino Unido 240 V — M210 |
| 110937 | Adaptador de CA, EUA 110 V — M210 |
| 150617 | Bolsa protetora para impressoras portáteis — M210 |
| 170385 | Gancho para cinto — M210 |
| 170420 | Bateria de iões de lítio — M210 |
| 170421 | Caixa rígida — M210 |
| 170424 | Acessório multifuncional — M210* |
| 170425 | Acessório apenas com íman — M210 |

* O acessório multifuncional consiste num íman, lanterna, suporte, laço de correia e correia de poste. 2 pilhas AAA necessárias (não incluídas).

## Especificações da impressora

| Especificações | |
|---|---|
| Tecnologia de impressão | Transferência térmica |
| Resolução de impressão (dpi) | 203 |
| Velocidade de impressão (mm/s) | 10,00 |
| Funcionalidade de cor | Monocolor |
| Etiquetas contínuas ou de corte por molde | Contínuas e de corte por molde |
| Largura máx. da etiqueta (mm) | 19,05 |
| Comprimento máx. da impressão (mm) | 914,40 |
| Utilização diária recomendada | 100 |
| Impressão autónoma (sem utilizar um PC) | Autónoma |
| Opções de conectividade | Nenhumas |
| Conectividade com PC | Não |
| Tipo de código de barras | Código 128, código 39, matriz de dados, código QR |
| Categorias de símbolos | Setas, datacom, elétricos, gregos, elétricos domésticos, internacionais, diversos, aviso |
| **Propriedades físicas** | |
| Largura x altura x profundidade (mm) | 114,30 x 241,30 x 63,50 |
| Peso (kg) | 0,75 |
| Tipo de teclado | ABC, cirílico |
| Ecrã | Ecrã LCD monocolor |
| Cortador | Atuação manual de uma mão<br>Corte reto<br>Com retenção de etiqueta |
| Garantia | 2 anos |

**África**
Randburg, África do Sul
Tel.: +27 11 704 3295
E-mail: africa@bradycorp.com

**Alemanha, Áustria e Suíça**
Egelsbach, Alemanha
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
E-mail: germany@bradycorp.com

**Benelux**
Zele, Bélgica
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
E-mail: benelux@bradycorp.com

**Dinamarca**
Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
E-mail: denmark@bradycorp.com

**Espanha e Portugal**
Madrid, Espanha
Tel.: +34 900 902 993
E-mail: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

**Europa Central e Oriental**
Bratislava, Eslováquia
Tel.: +421 2 3300 4800
E-mail: central_europe@bradycorp.com

**França**
Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
E-mail: france@bradycorp.com

**Hungria**
Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
E-mail: central_europe@bradycorp.com

**Itália**
Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
E-mail: italy@bradycorp.com

**Médio Oriente FZE**
Dubai, EAU
Tel.: +971 4881 2524
E-mail: me@bradycorp.com

**Noruega**
Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
E-mail: norway@bradycorp.com

**Reino Unido e Irlanda**
Banbury, Reino Unido
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
E-mail: uk@bradycorp.com

**Suécia, Finlândia, Países Bálticos**
Kista, Suécia
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
E-mail: sweden@bradyeurope.com

**Turquia**
Istambul
Tel.: +90 212 264 02 20/264 02 21
E-mail: turkey@bradycorp.com

## A nossa missão é identificar e proteger pessoas, produtos e instalações

Para ajudar a minimizar o nosso impacto no ambiente, a Brady limita o seu número de reimpressões.

Estão sempre disponíveis versões atualizadas para transferir em www.bradyeurope.com.

Pesquise: EUR-M-244-PT

O seu distribuidor

23/01/2024

© 2024 Brady Worldwide Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.