



IMPRESORA DE ETIQUETAS BBP12

Lista para imprimir en segundos



Hay doce buenas razones para elegir la impresora compacta de etiquetas BBP12, un equipo básico de sobremesa:

- 1** Tamaño compacto, cabe en cualquier mesa
- 2** Conectividad Ethernet predeterminada, permite trabajar en una red
- 3** Permite la conexión de cualquier teclado universal a través de USB 2.0 para trabajar en modo independiente
- 4** Pantalla LCD a todo color y interfaz de software intuitiva y fácil de usar; no requiere formación adicional
- 5** Sencillo menú de calibración con impresión sencilla en segundos
- 6** Imprime una gran variedad de etiquetas de identificación desde 6 mm hasta 112 mm de ancho
- 7** Calidad de impresión estándar de 300 ppp que permite un posicionamiento preciso de imágenes y códigos de barras en etiquetas pequeñas
- 8** Con su potente procesador de 32 bits y su memoria ampliada, puede imprimir hasta 100 mm/seg.
- 9** La impresora es compatible con los lenguajes de impresión Zebra® y Eltron®, estándares en el sector
- 10** Imprima la hora y la fecha en sus etiquetas con la «función de reloj en tiempo real»
- 11** Mejor relación precio/calidad del mercado para la impresión de volúmenes reducidos
- 12** Incluye un accesorio dispensador de rollos gratuito para imprimir rollos de etiquetas de mayor tamaño

Impresora



Referencia	Número de artículo	Descripción
195568	BBP12-US-UNWINDER	Impresora de etiquetas BBP12: 300 ppp —Estados Unidos— con dispensador de rollos*
195566	BBP12-EU-UNWINDER	Impresora de etiquetas BBP12: 300 ppp —Europa— con dispensador de rollos*
195567	BBP12-UK-UNWINDER	Impresora de etiquetas BBP12: 300 ppp —Reino Unido— con dispensador de rollos*
195968	BBP12-US-U-CUTTER	Impresora de etiquetas BBP12 de 300 ppp (Estados Unidos) con cortadora y dispensador de rollos*
195967	BBP12-UK-U-CUTTER	Impresora de etiquetas BBP12 de 300 ppp (Reino Unido) con cortadora y dispensador de rollos*
195966	BBP12-EU-U-CUTTER	Impresora de etiquetas BBP12 de 300 ppp (Unión Europea) con cortadora y dispensador de rollos*
322908	BBP12-EU-U-C-BWS	Impresora de etiquetas BBP12 de 300 ppp - EU con cortadora, dispensador de rollos y paquete Brady Workstation**
322905	BBP12-EU-U-BWS	Impresora de etiquetas BBP12 de 300 ppp - EU con dispensador de rollos y paquete Brady Workstation**
322909	BBP12-UK-U-C-BWS	Impresora de etiquetas BBP12 de 300 ppp - UK con cortadora, dispensador de rollos y paquete Brady Workstation**
322906	BBP12-UK-U-BWS	Impresora de etiquetas BBP12 de 300 ppp - UK con dispensador de rollos y paquete Brady Workstation**
322910	BBP12-US-U-C-BWS	Impresora de etiquetas BBP12 de 300 ppp - US con cortadora, dispensador de rollos y paquete Brady Workstation**
322907	BBP12-US-U-BWS	Impresora de etiquetas BBP12 de 300 ppp - US con dispensador de rollos y paquete Brady Workstation**



PAQUETE DE DISEÑO BÁSICO DE BRADY WORKSTATION

* **PAQUETE DE DISEÑO BÁSICO DE BRADY WORKSTATION:** Se entrega con el paquete gratuito Brady Workstation de diseño básico que incluye las aplicaciones y funciones básicas para crear etiquetas.



PAQUETE AVANZADO DE BRADY WORKSTATION

** **PAQUETE AVANZADO DE BRADY WORKSTATION:** Identificación de productos y cables, identificación de seguridad e instalaciones o identificación de laboratorios, con el que podrá crear fácilmente una gran variedad de etiquetas y señales

Kits de impresora

Referencia	Número de artículo	Descripción
198588	BBP12-DATA Kit-EU	Impresora de etiquetas BBP12 de 300 ppp - Kit de comunicación de datos - EU + paquete BWS
198589	BBP12-DATA Kit-UK	Impresora de etiquetas BBP12 de 300 ppp - Kit de comunicación de datos - UK + paquete BWS
198590	BBP12-DATA Kit-US	Impresora de etiquetas BBP12 de 300 ppp - Kit de comunicación de datos - US + paquete BWS
198596	BBP12-LAB Kit-EU	Impresora de etiquetas BBP12 de 300 ppp - Kit de laboratorio - UE + paquete BWS
198597	BBP12-LAB Kit-UK	Impresora de etiquetas BBP12 de 300 ppp - Kit de laboratorio - UK + paquete BWS
198598	BBP12-LAB Kit-US	Impresora de etiquetas BBP12 de 300 ppp - Kit de laboratorio - US + paquete BWS
198591	BBP12-ELEC Kit-EU	Impresora de etiquetas BBP12 de 300 ppp - Kit eléctrico - EU + paquete BWS
198592	BBP12-ELEC Kit-UK	Impresora de etiquetas BBP12 de 300 ppp - Kit eléctrico - UK + paquete BWS
198593	BBP12-ELEC Kit-US	Impresora de etiquetas BBP12 de 300 ppp - Kit eléctrico - US + paquete BWS

Kit de comunicación de datos: La impresora de etiquetas BBP12 se entrega en una caja de cartón. Incluye dispensador de rollos, cable USB, cable de alimentación, CD del producto, guía de inicio rápido, conjunto de Brady Workstation, BPT-611-499, THT-75-427-3, BPT-5-8423-2.5, R-4900 65MMX70M /O, R-7950 65MMX70M /O, R6000HF 110MMX70M /O

Kit eléctrico: La impresora de etiquetas BBP12 se entrega en una caja de cartón. Incluye dispensador de rollos, cable USB, cable de alimentación, CD del producto, guía de inicio rápido, conjunto de Brady Workstation, THT-136-499-3, BPT-511-427, PS-187-2-WT-S, R4900 65mmx70m /O, R-7950 110MMX70M /O, R-6600 102MM X 74MM/O

Kit de laboratorio: La impresora de etiquetas BBP12 se entrega en una caja de cartón. Incluye dispensador de rollos, cable USB, cable de alimentación, CD del producto, guía de inicio rápido, conjunto de Brady Workstation, THT-131-461-3, THT-156-492-3, THT-163-499-3, R7950 35 mm x 70 m /O, R6400 65 mm x 70 m /O, R4900 65 mm x 70 m /O

Accesorio



Referencia	Número de artículo	Descripción
361064	BBP12/BBP11-PLnPR	Detección y despegado

Especificaciones de la impresora

Impresora	
Peso	2,50 kg
Dimensiones	Tamaño (profundidad): 258 mm Tamaño (altura): 173 mm Tamaño (anchura): 202 mm
Ancho máximo de impresión	105,60 mm
Modo de funcionamiento	Independiente con teclado externo y periférico
Resolución	300 ppp

Pantalla	
Tipo de Pantalla	Pantalla LCD a todo color

Materiales compatibles	
Materiales	Tejido de nailon, papel, poliéster, polietileno, poliamida, poliolefina (manguitos), polipropileno, poliuretano de poliéter termoplástico, vinilo, tela de vinilo, vinilo para exterior, vinilo autolaminante

Códigos de barras	
Tipo de código de barras	2D y 1D (lineal)

Software y conectividad	
Conectividad	Serie, USB 2.0, Ethernet
Compatibilidad de software	Brady Workstation, LabelMark, CodeSoft, controlador basado en Windows® para software de terceros

Cumplimiento	
Aprobaciones/normativas	UL; cUL; CE; RoHS; EAC

